

品番：EA125-20

品名：6.3/13.2mmx20m 酸素ホース(青/ゴム製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,740円(税抜)／9,614円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 8,740円(税抜)／9,614円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2025/12/15 17:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0072ページ1452ページ               |      |   |



|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 品番                               | EA125-20                        |
| 品名                               | 6.3/13.2mmx20m 酸素ホース(青/ゴム製)     |
| 規格                               | 6.3/13.2mmx20m                  |
| 材質                               | 天然ゴム                            |
| 構造                               | 2S                              |
| 最大圧力                             | 2MPa                            |
| 使用温度範囲                           | -25~60℃                         |
| 質量                               | 140g/m                          |
| 全長                               | 20m                             |
| 流体                               | 酸素                              |
| 常用圧力                             | 0.98MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 溶接装置・切断装置に                       |                                 |
| 耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接触してもご使用できます。 |                                 |

仕様

|                                  |            |      |                                 |
|----------------------------------|------------|------|---------------------------------|
| 内径×外径                            | 6.3×13.2mm | 全長   | 20m                             |
| 構造                               | 2S         | 流体   | 酸素                              |
| 最高圧力                             | 2MPa       | 常用圧力 | 0.98MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 使用温度範囲                           | -25~60℃    | 質量   | 140g/m                          |
| 材質                               | 天然ゴム       |      |                                 |
| 溶接装置・切断装置に                       |            |      |                                 |
| 耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接触してもご使用できます。 |            |      |                                 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.