


品番 : EA125-30

品名 : 6.3/13.2mmx30m 酸素ホース(青/ゴム製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,100円(税抜)／14,410円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,100円(税抜)／14,410円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/15 17:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0072ページ 1452ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------|------|---------------------------------|
| 内径×外径 | 6.3×13.2mm | 全長 | 30m |
| 構造 | 2S | 流体 | 酸素 |
| 最高圧力 | 2MPa | 常用圧力 | 0.98MPa(10kgf/cm ²) |
| 使用温度範囲 | -25～60°C | 質量 | 140g/m |
| 材質 | 天然ゴム | | |

溶接装置・切断装置に

耐熱性に優れ、瞬間に鉄板等高温物に直接接触してもご使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.