


品番：EA125AA-30

品名：9.5/16.5mmx30m エアーホース(樹脂製)



販売価格	19,400円(税抜) / 21,340円(税込)		
カタログ価格	19,400円(税抜) / 21,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 13:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1033ページ1405ページ		



仕様

最高圧力	1.0MPa	内径×外径	9.5×16.5mm
全長	30m	材質	PVC
用途	自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付、作業現場・工場配管用・建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場	呼称	9
破壊圧力	8MPa	重量	5.1kg
使用限界温度	-5~60℃	連続使用温度	-5~50℃
許容曲げ半径	内径の5倍まで		

樹脂製で軽く、使いやすいホースです。

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。

フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。

油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。

高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。

オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。

青筋入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.