

品名：9.5/16.5mmx10m 酸素ホース(青/ゴム製)



販売価格	5,280円(税抜)／ 5,808円(税込)			
カタログ価格	5,280円(税抜)／ 5,808円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 17:36現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0072ページ1452ページ			

[illegible]

内径×外径	9.5×16.5mm	全長	10m
構造	2S	流体	酸素
最高圧力	2MPa	常用圧力	0.98MPa(10kgf/cm ²)
使用温度範囲	−25〜60℃	質量	190g/m
材質	天然ゴム		
溶接装置・切断装置に			
耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接接触してもご使用できます。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.