


品番 : EA125AS-62

品名 : 6.5/10.0mmx10m ソフトエアース



販売価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
カタログ価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/05/06 18:36現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1088ページ1474ページ		



仕様

最高使用圧力	1.5MPa	内径×外径	6.5×10mm
全長	10m	使用温度範囲	-5~60℃
材質	特殊エラストマー	最小曲半径	20mm
用途	塗装、吹き付けエアース工場内エアースツール用		

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!

耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアースツール用配管に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.