

品番：EA125BJ-100

品名：6.5/10.0mmx100m エアーホース(ソフトウレタン製)



販売価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1033ページ1405ページ		



抜群の柔軟性を有する、耐寒性に優れたプロ仕様のエアホース

仕様

メーカー	八興	型番	E-SNF-6.5
商品名	ソフトニューフレックス	用途	・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアコンプレッサーのエアホースとして
内径×外径	6.5×10mm	全長	100m
使用圧力	0~1.5MPa	許容曲げ半径(20℃時)	40mm
使用流体	エア	使用温度範囲	-20~60℃
材質	ポリウレタン	色調	ピンクパープル

ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適

耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます

ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減

ホース表面はスムーズ仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上

うす暗い場所でも目立つショッキングピンク色で、足元の引っかかりの防止になります。

1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

環境にやさしい非塩ビホース

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.