

品番 : EA125BL-10

品名 : 5.0/ 8.0mmx7.0m ウレタンホース(プラグ付)



販売価格	7,760円(税抜) / 8,536円(税込)		
カタログ価格	7,760円(税抜) / 8,536円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/05/01 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1055ページ		



コイルホース コイルレンジ		エスコー	
品名	EA125BL-10	規格	800-000
長さ	7.0m	外径	8mm
内径	5mm	材質	ウレタン樹脂
圧力	0.7MPa	温度範囲	0~50℃
取付ねじ	G(PF)1/4"	備考	

仕様

メーカー	栗田製作所	型番	CH1000P
ホース長	1020mm	使用範囲	通常:7.0m 最大:9.0m ※通常は楽に伸ばせる長さ、最大はこれ以上伸びない長さです。
常用圧力	0.7MPa(7kgf/cm ²)	外径	8mm
内径	5mm	取付ねじ	G(PF)1/4"
材質	ウレタン樹脂	使用温度範囲	0~50℃
プラグ付			
ビニールよりも強いコイルホース			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.