品番: EA125CM-6

品名: 6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)



販売価格	6,080円 (税抜)/ 6,688円(税込)					
カタログ価 格	6,080円(税抜)/6,688円(税込)					
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/21 10:52現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	1055ページ					











仕様

メーカー	潤工社	型番	UTF-10-600L
使用流体	空気、水	内径×外径	6.5×10mm
使用範囲	6m	チューブツノ長	500mm
最高使用圧力	0.7MPa未満(23℃時)	取付ねじサイズ	雄:R1/4" 雌:G1/4"
使用温度	空気:-20~60℃ 水:0~50℃	材質	ホース:ポリウレタン 接続金具:真鍮

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています

柔軟で高反発弾性をもっています

RoHS対応品

代替品



品番 EA125CM-4 コメント 長さの違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.