品番: EA125CN-6

品名: 8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)



販売価格	8,270円 (税抜)/9,097円(税込)				
カタログ価 格	8,270円(税抜)/9,097円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/21 10:55現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1055ページ				



RoHS対応品









仕様

メーカー	潤工社	型番	UTF-12-600L		
使用流体	空気、水	内径×外径	8×12mm		
使用範囲	6m	チューブツノ長	500mm		
最高使用圧力	0.7MPa未満(23℃時)	取付ねじサイズ	雄:R1/4" 雌:G1/4"		
使用温度	空気:-20~60℃ 水:0~50℃	材質	ホース:ポリウレタン 接続金具:真鍮		
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています					
柔軟で高反発弾性をもっています					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.