

品番：EA125CZ-26

品名：6.5/ 10mm x 6m ウレタンエア-ホース(スィベル雄ねじ付)



販売価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1055ページ		



仕様

適用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	−20〜85℃	内径	6.5mm
外径	10mm	全長	7.5m
使用範囲	6m	標準時全長	約1.26m
スパイラル外径	52mm	取付ねじサイズ	R1/4”
重量	690g	材質	ポリウレタン
カラー	レッド		
優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性			
可塑剤、重金属不使用			
シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い			
ホースがよじれにくいスィベル金具付き			

代替品

	品番	EA125CZ-23
	コメント	全長:3m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.