

品番：EA125CZ-33

品名：8.0/ 12mm x 3m ウルタンエア-ホ-ス(スィベ`ル雄ねじ付)



販売価格	11,500円(税抜)／ 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 13:46現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1055ページ		



仕様

適用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-20～85℃	内径	8mm
外径	12mm	全長	4.5m
使用範囲	3m	標準時全長	約1m
スパイラル外径	65mm	取付ねじサイズ	R1/4”
重量	650g	材質	ポリウレタン
カラー	レッド		
優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性			
可塑剤、重金属不使用			
シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い			
ホ-スがよじれにくいスィベ`ル金具付き			

代替品

品番	EA125CZ-46
コメント	全長:6m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.