

品番 : EA125CZ-58

品名 : 11/16mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)



販売価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1055ページ		



仕様

適用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-20~85°C	内径	11mm
外径	16mm	全長	10m
使用範囲	8m	標準時全長	約1.4m
スパイラル外径	90mm	取付ねじサイズ	R1/2"
重量	2053g	材質	ポリウレタン
カラー	レッド		

優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性

可塑剤、重金属不使用

シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い

ホースがよじれにくいスイベル金具付き

代替品

	品番	EA125CZ-56
	コメント	使用範囲: 6m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.