

品番：EA125DD-6

品名：3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)



販売価格	1,930円(税抜)／2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜)／2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/14 02:13現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1022ページ1404ページ		

仕様

メーカー	アオイ	型番	U-9206-20
使用流体	空気、水	使用温度	空気: -40～+80℃ 水: 0～+60℃(凍結不可)
外径×内径	6×3.7mm	最高使用圧力	0.9MPa
最小曲げ半径	17mm	材質	エーテル系TPU
カラー	橙	全長	20m
エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。			
軟質ポリウレタン材料使用により、コンパクトな配管が可能です。			
耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。			
食品衛生法適合製品(厚生省告示第370号)			
RoHS対応品			