


品番：EA125DE-4

品名：2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ` (ホ` リウレタン)



販売価格	2,690円(税抜) / 2,959円(税込)		
カタログ価格	2,690円(税抜) / 2,959円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/09/21 10:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1077ページ1474ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	UK-402
外径×内径	4×2mm	全長	0.6m(使用延長時)
重量	112g	使用流体	空気・水
使用温度	空気: -40~+80℃ 水: 0~+60℃(凍結なきこと)	最高使用圧力	1.7MPa
材質	エーテル系 TPU	色	黒
本数	2本		

柔軟性に優れ、接続部への無理がかかりません。

伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。

PTMGポリウレタンを使用していますので、耐水性に優れているため水配管にも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.