品番: EA125DJ-2

品名: 6/4mm x 2m ウレタンコイルチューブ



販売価格	1,970円(税抜)/ 2,167円(税込)				
カタログ価 格	1,970円(税抜)/2,167円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>15</b> (2025/12/16 21:12現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1063ページ				



## 仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	UL06-2-B
使用流体	空気、水(条件有)	最高使用圧力	1MPa
使用温度範囲	空気:-20~60℃(凍結なきこと) 水:-15~60℃(凍結なきこと)	使用真空圧力	-100kPa
内径×外径	4×6mm	全長	2m
材質	ウレタン		

エア工具などの配管に最適

長さは、コイル加工前の長さになります。

RoHS2対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.