

品番：EA125DM-6A

品名：6/ 4mmx10m 真空用チューブ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,610円(税抜) / 1,771円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,610円(税抜) / 1,771円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/04 07:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1022ページ1404ページ               |      |   |



#### 仕様

|  |              |        |                         |
|--|--------------|--------|-------------------------|
| メーカー   | 日本ピスコ(PISCO) | 型番     | UD0640-20-C<br>※10mカット品 |
| 使用流体   | 空気           | 最高使用圧力 | 0.4MPa                  |
| 使用真空圧力   | -100kPa      | 使用温度範囲 | -15~50℃<br>(凍結なきこと)     |
| 外径×内径  | 6×4mm        | 長さ     | 10m                     |
| チューブカラー  | クリア          | 材質     | 極軟質ポリウレタンチューブ           |
| 真空機器の配管用   |              |        |                         |
| 柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適   |              |        |                         |
| 小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適  |              |        |                         |
| チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示<br>※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-64A)を使用してください。 |              |        |                         |
| RoHS2対応品   |              |        |                         |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

