

品番：EA125DM-8B

品名：8/ 6mmx20m 真空用チューブ



販売価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
カタログ価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1022ページ1404ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	UD0860-20-C
使用流体	空気	最高使用圧力	0.3MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	-15~50℃ (凍結なきこと)
外径×内径	8×6mm	長さ	20m
チューブカラー	クリア	材質	極軟質ポリウレタンチューブ
真空機器の配管用			
柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適			
小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適			
チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示 ※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-86A)を使用してください。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.