

品番 : EA125DP-5D

品名 : 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ (耐摩耗/ナチュラル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,080円(税抜) / 9,988円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,080円(税抜) / 9,988円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/29 02:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1404ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------|------|----------------------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | ARU-8x5 |
| 外径×内径 | 8×5mm | 全長 | 20m |
| 使用流体 | 空気・水 | 使用温度 | 空気: -40~+80℃、 水: 0~+60℃(凍結不可) |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | 材質 | エーテル(PTMG)系TPU |
| 色 | 透明 | | |

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上

チューブ表面を梨地(艶消)成形仕上げしています。そのため、チューブ表面の摩擦抵抗を低減しているため可動部でもスムーズな動きが得られます。

エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。

ノンブリーディングですので、クリーンルームでの使用が可能です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.