

品番：EA125DR-4B

品名：4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ (耐摩耗/ホワイト)



販売価格	1,170円(税抜)／1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜)／1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/27 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1404ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	ARU-6x4
外径×内径	6×4mm	全長	5m
使用流体	空気・水	使用温度	空気: -40～+80℃、 水: 0～+60℃(凍結不可)
最高使用圧力	0.8MPa	材質	エーテル(PTMG)系TPU
色	白		

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上
チューブ表面を梨地(艶消)成形仕上げしています。そのため、チューブ表面の摩擦抵抗を低減しているため可動部でもスムーズな動きが得られます。
エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。
ノンブリーディングですので、クリーンルームでの使用が可能です。
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.