

品番 : EA125ER-12

品名 : 8.5/ 12mmx20m ソフトエラストマーチューブ (難燃/黒)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,700円(税抜) / 20,570円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,700円(税抜) / 20,570円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/27 12:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1022ページ1404ページ               |      |   |



#### 仕様

|        |                                   |      |            |
|--------|-----------------------------------|------|------------|
| メーカー   | アオイ                               | 型番   | SR2-12x8.5 |
| 外径×内径  | 12×8.5mm                          | 全長   | 20m        |
| 最高使用圧力 | 1.1MPa                            | 使用流体 | 空気、水       |
| 使用温度   | 空気: -40℃~+80℃<br>水: 0℃~+60℃(凍結不可) | 重量   | 1600g      |
| 材質     | 難燃エラストマー                          | 色    | 黒          |

難燃材料を用いた単芯チューブです。

溶接火花が付着しても燃え続けることはありません。  
(UL94V-0 認定材料を使用)

可塑剤が配合されていないので、チューブの細化及び硬化等のトラブルを防止できます。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.