品番: EA125ER-6

品名:3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)



販売価格	5,030円 (税抜)/ 5,533円(税込)				
カタログ価 格	5,030円(税抜)/5,533円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/21 13:28現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1063ページ1454ページ				





仕様

メーカー	アオイ	型番	SR2-6x3.8
外径×内径	6×3.8mm	全長	20m
最高使用圧力	1.4MPa	使用流体	空気、水
使用温度	空気:-40℃~+80℃ 水:0℃~+60℃(凍結不可)	重量	500g
材質	難燃エラストマー	色	黒

難燃材料を用いた単芯チューブです。

溶接火花が付着しても燃え続けることはありません。 (UL94V-0 認定材料を使用)

可塑剤が配合されていないので、チューブの細化及び硬化等のトラブルを防止できます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.