品番: EA125FH-10

品名: 8.0/10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)



販売価格	9,770円(税抜)/10,747円(税込)				
カタログ価 格	9,770円(税抜)/10,747円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/16 16:25現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1064ページ1453ページ				







カタログ訂正

25/03/03 (誤) ●不燃性 (正) ●難燃性 (No.56 1115)

## 仕様

メーカー	潤工社	型番	TA100-3B
商品名	ジュンフロンPFA	チューブサイズ(外径× 内径)	10×8mm
長さ	3m	最高使用圧力	0.78MPa未満(23℃時)
最小曲げ半径	70mm	使用温度	-65~180℃
材質	フッ素樹脂(PFA)	カラー	半透明

## 【主な用途】

- ・食品、薬品プラント用チューブ
- ・腐食性流体移送用チューブ
- ・粘着性流体移送用チューブ
- ・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器に

耐熱・耐寒性、耐候性に優れ経年劣化しにくい

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性

ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます

難燃性

電気的特性が優れています

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.