品番：EA125FL-7A

品名：9.53/ 12.7mmx10m フッ素樹脂ﾁｭｰﾌﾞ(PFA)



販売価格	61,700円（税抜）／ 67,870円（税込）			
カタログ価格	61,700円（税抜）／67,870円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2026/01/13 16:19現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1023ページ1403ページ			

耐熱、耐寒性が特に優れています。

仕様

材質	PFA	使用流体	空気、水
外径×内径(mm)	12.7×9.53	全長	10m
最高使用圧力	0.98MPa	使用温度	最高260℃
使用温度範囲	-65℃～260℃	カラー	半透明
最小曲げ半径	75mm		
耐熱、耐寒性が特に優れています。			
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。			
耐候性に優れ経年変化がありません。			
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。			
難燃性です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.