



品番：EA125HA-15B

品名：15/22mmx10m プレッシュャーホース(PVC)



販売価格	5,020円(税抜)／ 5,522円(税込)		
カタログ価格	5,020円(税抜)／ 5,522円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/17 09:11現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1401ページ		



仕様

メーカー	八興	型番	E-TB-15
内径×外径	15×22mm	全長	10m
使用圧力	0～1MPa(20℃) 0～0.7MPa(60℃)	許容曲げ半径(20℃時)	105mm
使用温度範囲	0～60℃	使用流体	水、油、薬品、エア－、粉体
材質	軟質ポリ塩化ビニール	色調	クリアブルー
【主な用途】 ・工作機械・成形機・工場設備などのエア－、水、油、薬品などの工業用配管 ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして ・土木・建設現場の仮設用配管として			
信頼の日本製ブレードホース			
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。			
1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単			
流体が見やすいブルー透明色			
RoHS2対応品			

