

品番：EA125HA-25B

品名：25/33.0mmx10m プレッシュャーホース(PVC)



販売価格	8,700円(税抜) / 9,570円(税込)		
カタログ価格	8,700円(税抜) / 9,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 09:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1401ページ		



### 仕様

メーカー	八興	型番	E-TB-25
内径×外径	25×33mm	全長	10m
使用圧力	0~1MPa(20℃) 0~0.6MPa(60℃)	許容曲げ半径(20℃時)	175mm
使用温度範囲	0~60℃	使用流体	水、油、薬品、エア、粉体
材質	軟質ポリ塩化ビニール	色調	クリアブルー

#### 【主な用途】

- ・工作機械・成形機・工場設備などのエア、水、油、薬品などの工業用配管
- ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
- ・土木・建設現場の仮設用配管として

信頼の日本製ブレードホース

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単

流体が見やすいブルー透明色

RoHS2対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.