

品番 : EA125HA-25B

品名 : 25/33.0mmx10m プレッシャーホース(PVC)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,700円(税抜) / 9,570円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,700円(税抜) / 9,570円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/01/13 16:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1401ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| メーカー | 八興 | 型番 | E-TB-25 |
| 内径×外径 | 25×33mm | 全長 | 10m |
| 使用圧力 | 0~1MPa(20°C) 0~0.6MPa(60°C) | 許容曲げ半径(20°C時) | 175mm |
| 使用温度範囲 | 0~60°C | 使用流体 | 水、油、薬品、エアー、粉体 |
| 材質 | 軟質ポリ塩化ビニール | 色調 | クリアブルー |

【主な用途】

- ・工作機械・成形機・工場設備などの工アー、水、油、薬品などの工業用配管
- ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
- ・土木・建設現場の仮設用配管として

信頼の日本製ブレードホース

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単

流体が見やすいブルー透明色

RoHS2対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.