品番: EA125HA-8C

品名:8/13.5mmx20m プレッシャーホース(PVC)



販売価格	<b>5,130円</b> (税抜) / 5,643円(税込)				
カタログ価 格	5,130円(税抜)/5,643円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 19:14現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1450ページ				







## 仕様

メーカー	八興	型番	E-TB-8
内径×外径	8×13.5mm	全長	20m
使用圧力	0~1MPa(20℃) 0~0.7MPa(60℃)	許容曲げ半径(20℃時)	55mm
使用温度範囲	0~60℃	使用流体	水、油、薬品、エアー、粉体
材質	軟質ポリ塩化ビニール	色調	クリアブルー

## 【主な用途】

- ・工作機械・成形機・工場設備などのエアー、水、油、薬品などの工業用配管
- ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
- ・土木・建設現場の仮設用配管として

信頼の日本製ブレードホース

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単

流体が見やすいブルー透明色

RoHS2対応品

## 代替品



品番EA124DC-82コメント仕様ご確認下さい

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.