

品番 : EA125HB-12A

品名 : 12/18.0mmx10m フレッシャーホース(PVC耐油)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,140円(税抜) / 5,654円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,140円(税抜) / 5,654円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/12 02:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1401ページ                      |      |   |



## 仕様

|        |                                |               |               |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| メーカー   | 八興                             | 型番            | E-STB-12      |
| 内径×外径  | 12×18mm                        | 全長            | 10m           |
| 使用圧力   | 0~1MPa(20°C)<br>0~0.7MPa(60°C) | 許容曲げ半径(20°C時) | 85mm          |
| 使用温度範囲 | 0~60°C                         | 使用流体          | 水・油・薬品・粉体・エアー |
| 材質     | 軟質ポリ塩化ビニール                     | 色調            | クリアグリーン       |

### 【主な用途】

- ・潤滑油、絶縁油、クーラントオイルなどの油用配管
- ・工作機械・成形機・工場設備などの工アー、水、油、薬品などの工業用配管
- ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
- ・土木・建設現場の仮設用配管として

耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくく長寿命

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

流体が見やすいグリーン透明色

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

