

品番：EA125HB-19B

品名：19/26.0mmx20m フレッシュホース(PVC耐油)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,800円(税抜) / 18,480円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,800円(税抜) / 18,480円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 11:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1401ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------------|--------------|--------------|
| メーカー | 八興 | 型番 | E-STB-19 |
| 内径×外径 | 19×26mm | 全長 | 20m |
| 使用圧力 | 0～1MPa(20℃) 0～0.6MPa(60℃) | 許容曲げ半径(20℃時) | 135mm |
| 使用温度範囲 | 0～60℃ | 使用流体 | 水・油・薬品・粉体・エア |
| 材質 | 軟質ポリ塩化ビニール | 色調 | クリアグリーン |

【主な用途】

- ・潤滑油、絶縁油、クーラントオイルなどの油用配管
- ・工作機械・成形機・工場設備などのエア、水、油、薬品などの工業用配管
- ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
- ・土木・建設現場の仮設用配管として

耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくく長寿命

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

流体が見やすいグリーン透明色

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

