品番: EA125HB-8A

品名:8/13.5mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)



| 販売価格       | 3,740円(税抜)/4,114円(税込)               |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 3,740円(税抜)/4,114円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/04 14:07現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログページ    | 1450ページ                             |      |   |  |  |







## 仕様

| メーカー   | 八興                           | 型番           | E-STB-8       |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|
| 内径×外径  | 8×13.5mm                     | 全長           | 10m           |
| 使用圧力   | 0~1MPa(20℃)<br>0~0.7MPa(60℃) | 許容曲げ半径(20℃時) | 55mm          |
| 使用温度範囲 | 0~60℃                        | 使用流体         | 水・油・薬品・粉体・エアー |
| 材質     | 軟質ポリ塩化ビニール                   | 色調           | クリアグリーン       |

## 【主な用途】

- ・潤滑油、絶縁油、クーラントオイルなどの油用配管
- ・工作機械・成形機・工場設備などのエアー、水、油、薬品などの工業用配管
- ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
- ・土木・建設現場の仮設用配管として

耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくく長寿命

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

流体が見やすいグリーン透明色

RoHS2対応品

## 代替品

品番 EA125HB-8B



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.