

品番：EA125JA-25

品名：25/31mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)



販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/10 12:03現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1450ページ		



#### 仕様

メーカー	三洋化成	型番	F-25
内径×外径	25×31mm	最高使用圧力	0.30MPa
全長	15m	材質	PVC
適用流体温度範囲	0~60℃	適用環境温度範囲	-10~60℃
適用流体	水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 (食品用途を除く)		
小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして。			
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。弾力性にも優れた油輸送用ホースです。			
圧力のかかる用途には適していません。			
使用温度範囲	0~60℃		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.