

品番：EA125JA-3

品名：3/ 6mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC)



販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/03 09:46現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1401ページ		



仕様

メーカー	三洋化成	型番	F-3
商品名	耐油燃料チューブ	用途	小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして
全長	40m	内径	3mm
外径	6mm	使用圧力	0.40MPa以下(環境温度23℃時)
適用流体	水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油(食品用途を除く)	材質	PVC
適用流体温度範囲	0~60℃	適用環境温度範囲	-10~60℃
耐寒性	脆化温度-49℃		

単層管チューブ

流体をしっかり確認できるクリアタイプ

弾力性・耐灯油性・耐久性に優れた油輸送用ホース

寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。

※止水機能つきノズルなど圧力の用途に使用不可

※圧力のかかる用途には適していません。

※ブレーキオイルには使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.