

品番 : EA125JA-9

品名 : 9/13mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,530円(税抜) / 6,083円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,530円(税抜) / 6,083円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/13 10:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1401ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |                             |          |                           |
|----------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| メーカー     | 三洋化成                        | 型番       | F-9                       |
| 商品名      | 耐油燃料チューブ                    | 用途       | 小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして |
| 全長       | 15m                         | 内径       | 9mm                       |
| 外径       | 13mm                        | 使用圧力     | 0.13MPa以下(環境温度23℃時)       |
| 適用流体     | 水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油(食品用途を除く) | 材質       | PVC                       |
| 適用流体温度範囲 | 0~60℃                       | 適用環境温度範囲 | -10~60℃                   |
| 耐寒性      | 脆化温度-49℃                    |          |                           |

#### 単層管チューブ

流体をしっかり確認できるクリアタイプ

弾力性・耐灯油性・耐久性に優れた油輸送用ホース

寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。

※止水機能つきノズルなど圧力の用途に使用不可

※圧力のかかる用途には適していません。

※ブレーキオイルには使用しないで下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.