品番：EA125NA-3A

品名：3.0/4.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)

販売価格	900円（税抜）／ 990円（税込）			
カタログ価格	900円（税抜）／990円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/04/30 18:24現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1063ページ1454ページ			





カタログ訂正　24/11/15 ●使用温度：(誤)-20～70℃→(正)空気：-20～70℃ 水・油：0～60℃（No.55,56 1254）

仕様

メーカー	潤工社	型番	AS1-70-04 ※10mカット品
商品名	ジュンロンAS1	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径×内径)	4×3mm
最高使用圧力	1.4MPa（23℃時）	使用温度範囲	空気：−20～70℃ 水・油：0～60℃
最小曲げ半径	17mm	全長	10m
色	黒	材質	軟質ナイロン
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)			
柔軟性に富んでいます。			
有毒物質溶出の恐れがありません。			
商品自体が軽く、作業性に優れています。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.