

品番 : EA125NB-4A

品名 : 2.5/4.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/乳白)



販売価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
カタログ価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/20 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ 1404ページ		



カタログ訂正

24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70°C→(正)空気:-20~70°C 水・油:0~60°C (No.55,56 1254)

## 仕様

メーカー	潤工社	型番	AS1-100-04 ※10mカット品
商品名	ジュンロンAS1	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径×内径)	4×2.5mm
最高使用圧力	2.4MPa(23°C時)	使用温度範囲	空気:-20~70°C 水・油:0~60°C
最小曲げ半径	10mm	全長	10m
色	乳白	材質	軟質ナイロン

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

有毒物質溶出の恐れがありません。

商品自体が軽く、作業性に優れています。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.