


品番：EA125NB-8B

品名：6.0/8.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/乳白)



販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/13 04:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0816ページ1022ページ1404ページ		



カタログ訂正 24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70℃→(正)空気:-20~70℃ 水・油:0~60℃(No.56, 57 1254)

#### 仕様

メーカー	潤工社	型番	AS1-70-08 ※20mカット品
商品名	ジュンロンAS1	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径×内径)	8×6mm
最高使用圧力	1.4MPa(23℃時)	使用温度範囲	空気:-20~70℃ 水・油:0~60℃
最小曲げ半径	33mm	全長	20m
色	乳白	材質	軟質ナイロン

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

有毒物質溶出の恐れがありません。

商品自体が軽く、作業性に優れています。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.