

品番 : EA125ND-12

品名 : 9.0/ 12mmx10m ナイロンチューブ(高耐圧)



販売価格	6,940円(税抜) / 7,634円(税込)		
カタログ価格	6,940円(税抜) / 7,634円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 04:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ1404ページ		



仕様

メーカー	潤工社	型番	AS2-125-12
商品名	ジュンロンAS2	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径×内径)	12×9mm
最高使用圧力	2.6MPa(23℃時)	使用温度	空気: -20~80℃ 水・油: 0~70℃
最小曲げ半径	50mm	長さ	10m
カラー	乳白色	材質	高耐圧ナイロン
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)			
柔軟性に富んでいます。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.