品番: EA125ND-4A

品名: 2.5/4.0mmx20m ナイロンチューブ(高耐圧)



販売価格	<b>2,650円</b> (税抜)/ 2,915円(税込)				
カタログ価 格	2,650円(税抜)/2,915円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/21 17:24現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1063ページ1454ページ				







カタログ訂正

24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70℃→(正)空気:-20~80℃ 水·油:0~70℃(No.55,56 1254)

## 仕様

メーカー	潤工社	型番	AS2-170-04		
商品名	ジュンロンAS2	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど		
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径× 内径)	4×2.5mm		
最高使用圧力	4.4MPa(23℃時)	使用温度	空気:-20~80℃ 水·油:0~70℃		
最小曲げ半径	10mm	長さ	20m		
カラー	乳白色	材質	高耐圧ナイロン		
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)					

柔軟性に富んでいます。

RoHS対応品