

品番 : EA125ND-6A

品名 : 4.0/6.0mmx20m ナイロンチューブ(高耐圧)



販売価格	3,810円(税抜) / 4,191円(税込)		
カタログ価格	3,810円(税抜) / 4,191円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/20 07:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ 1404ページ		



カタログ訂正

24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70°C→(正)空気:-20~80°C 水・油:0~70°C (No.55,56 1254)

仕様

メーカー	潤工社	型番	AS2-170-06
商品名	ジュンロンAS2	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径×内径)	6×4mm
最高使用圧力	3.7MPa(23°C時)	使用温度	空気:-20~80°C 水・油:0~70°C
最小曲げ半径	17mm	長さ	20m
カラー	乳白色	材質	高耐圧ナイロン

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

