

品番 : EA125TA-20B

品名 : 9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,120円(税抜) / 5,632円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,120円(税抜) / 5,632円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/13 05:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1711ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |          |      |   |
|----------|----------|------|---|
| 適応流体     | 一般鉱物系作動油 | 長さ   | 2000mm  |
| 内径       | 9.5mm    | 外径   | 14.7mm  |
| 最少曲げ半径   | 50mm     | 常用圧力 | 7.0MPa  |
| 温度範囲     | -40~100℃ | 材質   | 内面ゴム:耐油性合成ゴム<br>補強層:硬鋼線<br>外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム<br>金属部:鉄 |
| ねじサイズ(G) | 3/8"     | 重量   | 530g  |

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.