


品番：EA125TA-20D

品名：19.0mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,680円(税抜) / 10,648円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,680円(税抜) / 10,648円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/13 05:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1711ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|----------|------|---|
| 適応流体 | 一般鉱物系作動油 | 長さ | 2000mm |
| 内径 | 19mm | 外径 | 25.2mm |
| 最少曲げ半径 | 80mm | 常用圧力 | 7.0MPa |
| 温度範囲 | -40~100℃ | 材質 | 内面ゴム:耐油性合成ゴム 補強層:硬鋼線 外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 金属部:鉄 |
| ねじサイズ(G) | 3/4" | 重量 | 1530g |

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.