


品番 : EA125TA-6B

品名 : 9.5mmx0.6m / 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付



販売価格	3,320円(税抜) / 3,652円(税込)		
カタログ価格	3,320円(税抜) / 3,652円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1760ページ		



カタログ訂正

24/10/23 ねじサイズ(G): (誤)1/4"(正)3/8" (NO.55、NO.56 1012)

仕様

長さ	600mm	内径	9.5mm
外径	14.7mm	最少曲げ半径	50mm
適応流体	一般鉱物系作動油	常用圧力	7.0MPa
材質	内面ゴム:耐油性合成ゴム 補強層:硬鋼線 外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 金属部:鉄	温度範囲	-40~100°C
ねじサイズ(G)	3/8"	重量	292g

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.