

品番 : EA125TD-20A

品名 : 6.3mmx2.0m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/24 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1711ページ		



仕様

長さ	2000mm	内径	6.3mm
外径	12.5mm	最少曲げ半径	50mm
適応流体	一般鉱物系作動油	最高使用圧力	20.5MPa
材質	内面ゴム:耐油性合成ゴム 補強層:硬鋼線 外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 金属部:鉄	温度範囲	-40~100℃
ねじサイズ(G)	1/4"	重量	500g

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.