

品番：EA130-1A

品名：4.0L 冷凍機オイル(スナイ 3GS)



販売価格	7,380円(税抜) / 8,118円(税込)		
カタログ価格	7,380円(税抜) / 8,118円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/01 13:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



●スナイ3GSオイルの性能仕様

試験項目	EA130-1A (SUNICE 3GS)
純度	99.9%
水分	100ppm以下
酸価	0.05以下
粘度	VG32
凝固点	-35℃
燃点	260℃
引火点	170℃
揮発分	0.05%以下
灰分	0.001%以下
銅腐蝕試験	合格
鉄腐蝕試験	合格
銅腐蝕試験	合格

仕様

メーカー	日本サン石油	商品名	SUNICE 3GS(スナイ3GS)
用途	HCFC冷媒用冷凍機油	粘度	VG32
内容量	4L		

HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油

スニソイル取扱いの4条件

1.水分の混入をさける

貯蔵時、容器のフタをはずした時、給油する器具、冷媒の取扱い時。

2.ホコリやゴミなどの異物の混入をさける

容器の口は常にきれいに、給油口は良くふいて、給油器具は共洗いできれいにして下さい。

3.異種のオイルを給油しない

エンジンオイルや油圧作動油など、用途、銘柄の違うオイルを給油しないで下さい。

4.定期的なオイル交換

サンプリングなどにより、オイルの劣化をチェックして、定期的なオイル交換を実施して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.