

品番：EA130A-70

品名：180ml スプレースニソオイル



販売価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 89 (2025/06/12 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0013ページ		



商品名	エアコンパル	用途	冷凍・空調用のジョイント部用オイル
内容量	180ml	第3石油	72ml
使用可能範囲温度	−20〜40℃	入数	1本
HCFC・HFC用			
新冷媒・従来冷媒対応			
火気厳禁			
カーエアコン、ルームエアコン、ショーケースなどあらゆるタイプの冷凍機の組み付け部分に使用できます。			
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。			
スプレーノズル付き			
※バキュームグリス、シリコングリスは新冷媒（HFC）に使用すると配管内で固形化し、キャピラリーチューブを詰まらせたり、コンプレッサー（膨張弁）に悪影響を及ぼし、エアコンの故障の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。			
最高品質の合成冷凍機オイルを使用しています。			
R12・R22・R502、新冷媒R134a・AC9000、スーヴァMP39・66、スーヴァHP80・81、クリー66などを採用しており、全てのタイプの冷凍機にベストマッチするユニバーサルタイプの組み付けオイルです。			
防錆効果あります。			
レトロフィットの部品交換時にも使用して下さい。			

専用ストローで細部まで、むらなくスプレー出来ます。

ストローなしでスプレーすれば大口径部分もスピーディーにきれいに仕上がります。

LPG使用

<使用方法>

- 1.冷凍機ジョイント部分に必ずご使用下さい。
- 2.専用ストローを使用する場合は、スプレーする箇所から1cm位離してスプレーして下さい。

<注意事項>

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- 1.炎に向けて使用しないこと。
- 2.ストーブやコンロなど火気の付近で使用しないこと。
- 3.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- 4.温度が40℃以上となるとところに置かないこと。
- 5.火の中に入れないこと。
- 6.使い切って捨てること。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.