

品番 : EA140AD-6



品名 : R 3/4" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)



販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		



品番	規格	材質	圧力	温度
EA140AD-6	R 3/4"	真鍮	2.9MPa	-20~80℃



仕様

型	中圧型	材質	真鍮
取付ねじ	R(PT)3/4"	常用圧力	2.9MPa
最高圧力	4.5MPa	ゴム材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20~80℃	最大締付けトルク値	500

バルブ構造

中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません

高粘度の流体に最適

分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.