

品番：EA140AK-4

品名：15.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)



販売価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
カタログ価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 10:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		




品番	EA140AK-4
品名	15.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)
規格	
材質	真鍮
圧力	4.9MPa
径	15.0mm
適合径	13mm
重量	80g
適用流体	空気・水・作業油・薬品・ガス
最大締付けトルク	300kgf-cm
備考	

仕様

型	中圧型	材質	真鍮
オーリング(NBR)			
バルブレス構造			
タケノコ径	15mm	適合ホース内径※	13mm
常用圧力	4.9MPa	最高圧力	7.5MPa
相手側取付け形状	1/2" ホース用	最大締付けトルク	300kgf-cm
適用流体	空気・水・作業油・薬品・ガス	重量	80g
バルブレス構造のため流量を必要とする場合または高粘度の流体を流す際に最適です。			
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません			
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。			

代替品

	品番	EA140AJ-4
	コメント	15.0mm ステンレス製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

