

品番 : EA140DG-114

品名 : 15.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/14 02:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



品番	EA140DG-114
品名	15.0mm タケノコ型ソケット(20型/ステンレス)
仕様	20型, ステンレス, ニトリルゴム, 1.47MPa, 77.5mm, 片路開閉型
重量	113g
適用流体	空気・水
使用温度範囲	-20℃~+80℃
タケノコ径	15mm

仕様

型	20型	材質	ステンレス
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃~+80℃
使用圧力	1.47MPa	タケノコ径	15mm
全長	77.5mm	適用流体	空気・水
バルブ構造	片路開閉型	重量	113g

流体はソケット側からプラグ側に流します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.