

品番 : EA140DG-214

品名 : 15.0mm タケノコ型ソケット(20型/真鍮)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/14 05:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



品番	EA140DG-214
品名	15.0mm タケノコ型ソケット(20型/真鍮)
仕様	ニトリルゴム、1.0MPa、77.5mm、片路開閉型
材質	真鍮
使用温度範囲	-20℃～+80℃
使用圧力	1.0MPa
タケノコ径	15mm
適用流体	空気・水
重量	122g

仕様

型	20型	材質	真鍮
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃～+80℃
使用圧力	1.0MPa	タケノコ径	15mm
全長	77.5mm	適用流体	空気・水
バルブ構造	片路開閉型	重量	122g

流体はソケット側からプラグ側に流します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.