

品番 : EA140DH-214

品名 : R 1/2" 雄ねじソケット(20型/真鍮)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/27 01:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



品番	品名	材質	重量	全長	外径	内径	ねじ径	ねじ長さ	プラグ径	プラグ長さ
EA140DH-214	R 1/2" 雄ねじソケット(20型/真鍮)	真鍮	137g	58.5mm	21.3mm	18.4mm	R1/2"	10mm	18.4mm	10mm

仕様

型	20型	材質	真鍮
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃~+80℃
使用圧力	1.0MPa	ねじサイズ	R(PT)1/2"
全長	58.5mm	適用流体	空気・水
バルブ構造	片路開閉型	重量	137g

流体はソケット側からプラグ側に流します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.